

MODELO: R5KCONS - CONSOLA ENFERMERA VoIP



CARACTERISTICAS

- Consola de audio para enfermera basada en VoIP
- Pantalla a color
- Muestra hasta 3 llamadas activas con capacidad de desplazamiento para ver las llamadas adicionales
- Treinta y dos (32) funciones programables
- Doce (12) tonos de llamada-programables
- Altavoz, operación a manos libres si es necesario
- Tono mudo para las llamadas entrantes
- Ajuste de volumen de audio
- Continuamente supervisado con autodiagnóstico y alerta de audio en caso de falla.
- Incluye soporte de montaje universal para montaje en pared o escritorio

ESPECIFICACIONES

Requerimientos de energía: 36 V DC @ 328 mA, PoE (compatible 802.3af)

Conexión: 10/100 Mb Ethernet

Peso: 2,15 kg (4,7 libras), incluyendo soporte de montaje

Tamaño: **Altura:** 26.4 cm (10.4")

Ancho: 23,3 cm (9,2")

Grosor: 4,8 cm (1,9")

Material y acabado: ABS policarbonato, UL 94-5VA; gris claro.

Controles / Indicadores: Cuatro (4) teclas de tacto suave programable para un máximo de treinta y dos funciones; Tres (3) teclas selectoras de línea;

DESCRIPCIÓN

La consola R5KCONS VoIP para enfermeras proporciona una conexión de audio para las estaciones de audio Responder 5000 y otras consolas. Es el eje central para la anunciación de llamada de enfermera. La consola se encuentra típicamente en una estación de enfermería, estación de trabajo, centro de comunicaciones centralizado o cualquier ubicación donde el personal reciba llamadas o inicie las funciones de Responder 5000. La pantalla a color proporciona una indicación visual de las llamadas activas, clasificadas por prioridad. También se muestra el tiempo transcurrido para cada llamada. Las llamadas activas se pueden responder selectivamente desplazándose por la lista usando el teclado para la selección de llamadas. Una llamada puede responderse con el auricular, el altavoz manos libres o la función pulsar para hablar.

una (1) tecla de desplazamiento para la selección de llamada; una (1) tecla de desplazamiento para la selección de la función; un teclado de marcación de 10 teclas estándar; un (1) botón push-to-talk; un (1) botón de cancelar; un (1) botón de control de volumen.

Requisitos de montaje: Escritorio o montaje en pared mediante soporte de montaje universal.

Terminaciones: conector RJ45; cable incluido.

Certificaciones: Diseñado para cumplir con ANSI / UL 1069, IEC 60950, CE, RoHS / WEEE.

Montado en una instalación registrada por la FDA de los Estados Unidos.

Las funciones programables permiten al usuario establecer cualquier nivel de requisito de servicio, actualizar una llamada, configurar el volumen del tono día / noche, controlar las habitaciones de los pacientes, cambiar la cobertura a otra consola o una variedad de otras funciones. Estas teclas de función se pueden codificar con colores y se seleccionan con las teclas de desplazamiento. Cada consola se puede configurar en función de una ubicación específica o función clínica. La consola está totalmente supervisada y también indicará un mensaje de "Problema" para otros dispositivos dentro de su área de cobertura si un dispositivo se retira del sistema o deja de funcionar.



Rauland a Division of AMETEK, Inc.

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

www.rauland.com