

MODELO: R5KPC11WPS - ESTACION DE BAÑO



R5KPC11WPS

CARACTERISTICAS

- Estación de cable a prueba de agua con clasificación IP68
- El diseño sellado permite el contacto continuo con agua y fluidos
- Se puede ubicar en cualquier lugar dentro de un entorno húmedo - (Lugar de montaje sujeto a Autoridades con Jurisdicción (AHJ))
- Cable de tracción de plástico para una fácil activación
- El revestimiento de PVC liso y no poroso en el cable proporciona una superficie fácil de limpiar
- LED de llamada-garantía
- botón Cancelar
- Contiene dos (2) campanas grandes y fáciles de agarrar para colocar en cualquier lugar en pullcord
- Supervisión continua de la estación
- Conectores enchufables para un servicio fácil

ESPECIFICACIONES

Potencia requerida: 7mA @ 15VDC

Se requiere alimentación cuando se utiliza con SLIM Speaker Module:
 10mA @ 15VDC

Peso: 0.22 lbs (0.09 kg)

Tamaño: W: 3.2 "(8.1 cm)
 H: 4.25 "(10.8 cm)
 D: 0.6 "(1.5 cm)

en la caja posterior: 0.5" (1.3 cm) fuera de la pared Carcasa y acabado: Cycloloy 2950 moldeado de alto impacto UL 94-5VB; placa frontal gris claro Controles / indicadores: dos (2) botones para llamar actuación, un (1) LED de aseguramiento de llamada, una (1) garantía de llamada/ Monitor LED, y un (1) botón Cancelar

Terminaciones: conectores enchufables

Requerimientos de Backbox: 1-gang, Non-gangable W: 2.25 " (5.7 cm) H: 4 "(10.2 cm) D: 3.5" (8.9 cm)

Requerimientos de Backbox cuando se usan con SLIM Speaker Módulo: 3-gang, Non-gangable W: 5.5 "(14 cm) H: 3.75" (9.5 cm) D: 3.5 "(8.9 cm)

Certificación: UL / C-UL 1069, FCC Parte 15 Clase B, IEC60601-1-2, diseñado para cumplir con IEC60601-1 y marcado CE (MDD), registrado por la FDA y RoHS Obediente

DESCRIPCIÓN

La estación de cable a prueba de agua con clasificación IP68 está completamente sellada para evitar la entrada de agua / fluidos en la estación. La característica a prueba de agua permite una flexibilidad completa para arquitectos e instaladores para ubicar la estación de cable de tracción en cualquier lugar dentro de un entorno húmedo sin preocuparse por la intrusión de agua. La estación coloca una prioridad de llamada única tirando de su cable de plástico. El botón Cancelar permite la cancelación de la llamada en la estación. La estación también puede utilizar el botón de cancelación remota para facilitar la cancelación de llamada de la enfermera cuando el cable de extracción está montado en un lugar inaccesible (por ejemplo, el techo). El sellador no es necesario para sellar la estación, pero se puede usar para evitar la entrada de fluido en la caja posterior. La placa frontal de la estación se puede quitar sin afectar la capacidad de sellado de la estación.

El conjunto del cable de tracción está asegurado a la placa frontal, pero se puede quitar si es necesario utilizando su mecanismo de enganche. Se proporcionan dos (2) campanas de agarre para colocar en cualquier lugar a lo largo del cordón

La estación se puede usar con el módulo de altavoces R4KSPK para proporcionar capacidad de audio para la estación, sin embargo, no será resistente al agua en esta aplicación.

La estación de cable de extracción está conectada a la luz de pasillo asociada y se supervisa continuamente para detectar la presencia de la estación. Mediante la programación, un mensaje de "Problema" puede anunciarse en las consolas asociadas cuando la estación se retira del sistema.



Rauland a Division of AMETEK, Inc.

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

www.rauland.com