

**R4K22A****MODELO: R4K22A — ESTACIÓN DE PACIENTE DOBLE****CARACTERÍSTICAS**

- Disponibilidad de cuatro (4) niveles distintos de prioridad de llamada
- Dos (2) jack tipo DIN para conexión de perillas llamadoras o perillas de entretenimiento
- Botón de cancelamiento, dos (2) LEDs para indicación de llamada y LED para monitoreo
- No requiere dummy plug
- Supervisión continua para conexión de estación
- Conectores modulares para facilidad de servicio
- El diseño de su base de montaje le permite adaptarse a una variedad muy amplia de registros de uno o dos gang

**ESPECIFICACIONES****Alimentación:** 15.5V CD @ 7 mA**Peso:** 0.35 lbs. (0.16 kg)**Medidas:** A: 4.21" (10.69 cm)  
L: 5.46" (13.87 cm)  
P: 1.17" (2.97 cm)**Chasis y Acabado:** Estructura moldeada con ABS94VO de alto impacto; gris claro**Controles:** Dos (2) jack DIN  
Un (1) botón de cancelación  
Un (1) LED de monitoreo  
Dos (2) LEDs para indicación de llamada**Terminales:** Conectores modulares**Opciones de Registro:** Steel City 58371 3/4R, Raco 561, o cualquier registro de un gang. Los orificios de montaje con que cuenta, permiten ajustarse a registros de uno o dos gang de Norteamérica, Sudamérica y Europa.**Certificación:** UL/C-UL 1069**DESCRIPCIÓN**

La R4K22A es una estación de paciente doble que le permite tanto a los pacientes como al personal generar diferentes prioridades de llamadas dependiendo de sus requerimientos, a la consola (s) asignada. A la estación doble de paciente se le pueden conectar perillas llamadoras o perillas de entretenimiento para generar llamadas, proveer control sobre equipo de entretenimiento y permitir la intercomunicación a través de la bocina de la estación. La estación doble de paciente también se puede interconectar con los barandales de las camas de funciones mediante la interfaz para camas de funciones R4KFB1.

La R4K22A debe conectarse a una lámpara de pasillo o controlador y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje "Trouble" puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

**EQUIPO ASOCIADO**

CLA222 / CLA244 — Lámparas de Pasillo  
DCA200 / DCA216 — Controladores con Audio  
NCESTV / NCDSTV — Perillas de Entretenimiento  
CCDIN — Perillas llamadoras  
R4KFB1 — Interfaz para Cama de Funciones

*Especificaciones Técnicas y Arquitectónicas disponibles en disco. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.*

**Rauland-Borg Corporation**

3450 West Oakton Street • Skokie, IL 60076-2958 • (847) 679-0900 • (847) 679-4106 Fax • www.rauland.com  
América Latina Av. Aztecas 497-1, Col. Ajusco Coyoacan CP 04300 México, DF Tel.: (52 55) 54211307 Fax: (52 55) 54211309

