

MODELO: 354010 - ESTACIÓN PARA CANCELACIÓN



354010

CARACTERÍSTICAS

- Botón para cancelación.
- Flexibilidad de programación para la cancelación de llamadas en la habitación.
- Supervisión continua de la estación.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.
- Opción de bio-sello para cubrir botones y permitir la desinfección sencilla de la estación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6.25 mA a 18 V

Peso: 0.09 kg

Medidas:

L: 8.1 cm.

A: 10.8 cm

P: 1.5 cm en la caja registro,
1.5 cm por fuera en la pared.

Gabinete y acabado: Plástico moldeado de alto impacto Cycloy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

Indicadores/Control: Un botón para cancelación.

Terminales: Conectores plug on.

Caja registro: 1 gang con 3 1/2" de profundidad.

DESCRIPCIÓN

La estación para cancelación puede programarse para cancelar alguna o todas las prioridades de llamada generadas desde una habitación. La estación para cancelación se usa en situaciones donde el botón de cancelación en la estación de paciente o estación de botón esta difícil de alcanzar.

Normalmente se coloca cerca de la puerta por dentro de la habitación. La estación para cancelación se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y esta supervisada continuamente.



VIP SYSTEM

VIP SYSTEM S.A. de C.V.

Av. Aztecas No. 497-3, Col. Ajusco Coyoacán, México, D.F., C.P.04300
Tel. (55) 53-38-17-00 • Fax. (55) 53-38-17-01
www.vipsystem.com.mx



Rauland-Borg Corporation

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA
Phone (847) 590 7100 • Fax (847)-632 8550
www.rauland.com