

MODELO: R4K SAR - REGISTRO + BOTON



R4KSAR



CARACTERISTICAS

- Dos (2) puntos de llamada con LED de Call-Assurance y Monitor LED
- Presione para Ayuda, Registro de personal O Registro de residente opcional
- Pulsadores retroiluminados para una fácil activación Botón Cancelar, Supervisión continua de la estación
- Conectores enchufables para un servicio fácil Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir los botones y permitir una fácil desinfección de la estación

ESPECIFICACIONES

Potencia requerida: 7mA @ 15VDC

Se requiere alimentación cuando se utiliza con SLIM Speaker Module:

10mA @ 15VDC

Peso: 0.22 lbs (0.09 kg)

Tamaño: W: 3.2 "(8.1 cm)

H: 4.25 "(10.8 cm)

D: 0.6 "(1.5 cm)

en la caja posterior: 0.5" (1.3 cm) fuera de la pared Carcasa y acabado: Cylcoloy 2950 moldeado de alto impacto UL 94-5VB; placa frontal gris claro Controles / indicadores: dos (2) botones para llamar actuación, un (1) LED de aseguramiento de llamada, una (1) garantía de llamada/ Monitor LED, y un (1) botón Cancelar

Terminaciones: conectores enchufables

Requerimientos de Backbox: 1-gang, Non-gangable W: 2.25 " (5.7 cm) H: 4 "(10.2 cm) D: 3.5" (8.9 cm)

Requerimientos de Backbox cuando se usan con SLIM Speaker Módulo: 3-gang, Non-gangable W: 5.5 "(14 cm) H: 3.75" (9.5 cm) D: 3.5 "(8.9 cm)

Certificación: UL / C-UL 1069, FCC Parte 15 Clase B, IEC60601-1-2, diseñado para cumplir con IEC60601-1 y marcado CE (MDD), registrado por la FDA y RoHS Obediente

DESCRIPCIÓN

Responder® 4000 SLIM Botones para Ayuda / Registro del personal o la estación de check-in residente es una emergencia, doble estación de pulsador que tiene la capacidad de colocar dos (2) prioridades de llamadas únicas desde una sola estación.

boton personalizado "Resident Check-in", la estación puede estar ubicado en el baño o cerca de la entrada a la unidad. El modulo es conectado a lampara de pasillo fuera de la habitacion y es continuamente supervisado por la presencia de la estación mediante programación, un mensaje de "Problema" puede anunciarse en la Consola (s) asociada (s) cuando la estación se desconecta del sistema.



Rauland a Division of AMETEK, Inc.

1802 West Central Road. Mount Prospect. Illinois, 60056. USA

Phone. (847) 590 7100

www.rauland.com